


Garant**Bazinis segtuvų stelažas su 2 rėmais, Gylis 325 mm, Aukštis: 2400mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

990400 2400

GTIN

4045197517807

Produktų klasė

91I

Aprašymas**Modelis:**

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai-stovai (50x25x1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių / lentynų pakabinimui. Rėmai su plastikiniais antgaliais. **Lentynos** iš cinkuoto lakštinio metalo, **su įpjovomis skiriamųjų sienelių tvirtinimui**, su užlenkta tvirtinimo juosta siekiant išvengti daiktų nuslydimo.

Spalva:

Rėmai-stovai ryškiai mėlyni RAL 5005, **dengti milteliais**. Skersinių pora **visada** tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengta milteliais**.

Pastaba:

- **Kad stelažai stovėtų tvirtai, kai aukščio ir gylio santykis viršija 5:1, būtina juos papildomai pritvirtinti, kad neapvirstų.**
- **Pristatymas atskiromis dalimis, nes taip patogiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.**

Techninis aprašymas

Lentynos plotis

946 mm

Profilinių rėmų skaičius

2

Aukštis	2400 mm
Lentynų skaičius	6
Atraminė juostelė	taip
maksimali lauko apkrova	900 kg
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1000 mm
Lentynos plotis plotis iki rėmų	900 mm
Gylis	325 mm
Plotis	1000 mm
tinka segtuvų skaičiui	60
Lentynos gylis	325 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	120 kg
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 325 mm
Produkto rūšis	Segtuvų stelažas

Priedai

Lentyna, cinkuota su skersinių pora	990430
Skiriamųjų sienelių rinkinys 5 vnt.	990450