

OSB plokštė su skersinėmis atramomis, Tipas: 1100/50



Užsakymo data

Užsakymo numeris	991428 1100/50
GTIN	4004514242082
Produktų klasė	96P

Aprašymas

Modelis:

38 mm storio OSB plokštė **su skersine atrama** 2762 kg apkrovai. Plokštės montuojamos tame pačiame aukštyje su skersiniais.

Pastaba:

Net ir netyčia pastūmus sandėlio krautuvu, plokštė išlieka fiksuotoje padėtyje, nes OSB plokštė pritvirtinta skersinėmis atramomis.

Techninis aprašymas

tinka skersiniams, kurių gylis	50 mm
Ilgis	2700 mm
Leistinoji apkrova	2762 kg
Gylis	975 mm
Storis	38 mm
Skersinių atramų kiekis	4
tinka stelažams, kurių gylis	1100 mm

Medžiaga	Medžio drožlių plokštė
Paskirtis	Padėklų stelažas
Produkto rūšis	OSB plokštė