


## Galinė siena iš grotelių rėmo profiliui S610-M18-U, Tipas: 2700X1500



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	991450 2700X1500
GTIN	4004514227010
Produktų klasė	96P

### Aprašymas

**Modelis:**

Rėmai mėlyni, grotelės cinkuotos. Tinklo akis 50×50×2,5 mm.

**Paskirtis:**

Kad sandėliuojami daiktai nenukristų ant tako arba į darbo zoną.

**Tinka:**

Rėmo profilis S610-M18-U. Stovo plotis 76 mm. Padėklų stelažai Nr. 991202 visų dydžių; Nr. 991207 visų dydžių; Nr. 991212 dydžiai 2500, 3000, 3500; Nr. 991217 dydžiai 2500, 3000, 3500.

### Techninis aprašymas

Tinklo akies dydis	50×50×3 mm
Tinklinių grotelių medžiaga	cinkuotas
tinka stelažams, kurių sekcijos plotis	2700 mm
Grotelių aukštis	1500 mm
Produkto rūšis	Galinė sienelė iš grotelių