

Garant
Spiralinis grąžtas HSS/E, skirtas Hardox H, be dangos, Ø DC h8: 14mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	116380 14
GTIN	4045197032515
Produktų klasė	11C

Aprašymas

Modelis:

Trumpesnė grąžto darbinė dalis ir iš dalies didesnis MK, **todėl grąžtas pasižymi ypatingu tvirtumu.** Sustiprinta šerdis.

Viršūnės forma C.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	14 mm
Pastūma f plienui < 1400 N/mm ²	0,12 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	161 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	42 mm
Smailas kampas	130 laipsniai

Kotas	Morzės kūgis
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Tipas	H
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	8-15 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
HARDOX 500 <1600 N/mm ²	tinka	5 m/min	H
Ti >850 N/mm ²	tinka	5 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		