

**Plyšių / skardos žirklys, Tipas: 723031****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078102 723031
GTIN	4014586874661
Produktų klasė	03F

**Aprašymas****Modelis:****Įpjovų žirklys.**

- Lygus pjūvis.
- Atvira pjovimo galvutė – geriau matomas pjūvis.
- QuickIN greitojo keitimo sistema greitam peilio keitimui be raktų ir reguliavimo.

**Techninis aprašymas**

Naudojama galia	350 W
Pjūvio plotis	5 mm
Gamintojo pavadinimas	BSS 1.6 CE
Svoris	1,4 kg
maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Eigos dažnis	3800 min <sup>-1</sup>
Mažiausios kreivės spindulys	90 mm
maksimali vibracija pagal EN	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pjovimo greitis	6 - 10 m/min
Laido ilgis	5 m

maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Žirklys