

Ansell**Vienkartinių pirštinių rinkinys TouchNTuff® 92-670, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094720 7
GTIN	076490493349
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

Vienkartinių pirštinių rinkinys **dozavimo dėžutėje**. III kategorija. Be pudros. TouchNTuff® 92-670. Be silikono ir be vaško. Nelygaus paviršiaus pirštų galiukai. Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standartas:

EN 374

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	7
Sieneles storis	0,1 mm
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 %	>480 min
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 %	<10 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 %	30-40 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 %	>480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 %	>480 min

Serija	TouchNTuff®
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių rūšis	Vienkartinės pirštinės
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Pirštinių savybės	be latekso
EN 374	Tipas B (JKT)
Atsparumas chemikalams	JKT
Medžiaga	Nitrilinės
Apsaugos klasė	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Pagrindo medžiaga	Nitril
Danga	Nitril
Storis	0,11 mm
Ilgis	240 mm
Turinys	100
Svoris	3 g
Spalva	mėlynas žiedas
Pritaikymo sritys	Tikslumas
AQL	1,5
Paskirtis	vienkartin.
Produkto rūšis	Vienkartinės pirštinės