



Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, Ø DC h8: 3,7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	114405 3,7
GTIN	4045197534828
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgaląsta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.

Viršūnės forma C nuo dydžio 2 mm.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	3,7 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,03 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	39 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	3,7 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Norma	DIN 338
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	33,5 mm
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	be dangos

Ašmenys	HSS E
Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		