



Kompaktiškas akumuliatorinis juostinis pjūklas, Tipas: M18CBS125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078205 M18CBS125
GTIN	4002395262779
Produktų klasė	03L

Aprašas

Aprašymas:

Kompaktiškas, galingas FUEL™ akumuliatorinis juostinis šlifukoilis su bešepetėliniu POWERSTATE™ mobiliam pjovimui.

- Paprastai ir be įrankių keičiama pjovimo juosta.
- Nevibruoja, todėl pjauna preciziškai.
- QUICKSTOP variklio stabdis.
- Tolygiai reguliuojamas juostos greitis.
- Gali pjauti 125×125 mm.
- Tvirta metalinė konstrukcija, metalinis kablys.
- LED apšvietimas

Tiekimo sudėtis:

Su įkrovikliu, 2×Red ličio jonų akumulatoriais, bimetaline pjovimo juosta, lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir priedus rasite Nr. 073809 ir toliau.

Tinkamas pjovimo juostas rasite Nr. 173480 ir Nr. 173500.

Pakuotė: Lagaminas

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas HB 18 V

Akumuliatoriaus įtampa: 18 V

Akumuliatoriaus talpa: 5 A·h

Juostos greitis: 0 - 116 m/min

Maksimalus pjūvio gylis 90°: 125 mm

Pjovimo juostos plotis: 13 mm

Pjovimo juostos ilgis: 1140 mm

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	≤ 2,5 m/s ²
Maksimalus pjūvio gylis 90°	125 mm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Pjovimo juostos plotis	13 mm
Juostos greitis	0 - 116 m/min
Gamintojo pavadinimas	M18CBS125
Pjovimo juostos ilgis	1140 mm
Svoris	7,3 kg
Akumulatoriaus talpa	5 A·h
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	2
Pakuotė	Lagaminas
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas HB 18 V

Priedai

Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa MB18 V	073816 MB18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Pjovimo juosta metalui 13×1138 Dantų skaičius colyje 6/10	173500 6/10
Pjovimo juosta metalui 13×1138 Dantų skaičius colyje 8/12	173480 8/12
Pjovimo juosta metalui 13×1138 Dantų skaičius colyje 10/14	173500 10/14

Pjovimo juosta metalui 13×1138 Dantų skaičius colyje 8/12

173500 8/12