

**Vienkartinių pirštinių rinkinys TouchNTuff® 92-670, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Užsakymo numeris | 094720 10    |
| GTIN             | 076490493318 |
| Produktų klasė   | 04P          |

**Aprašymas****Modelis:**

Vienkartinių pirštinių rinkinys **dozavimo dėžutėje**. III kategorija. Be pudros. TouchNTuff® 92-670. Be silikono ir be vaško. Nelygaus paviršiaus pirštų galiukai. Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais. AQL 1,5 (EN 374-2).

**Standartas:**

EN 374

**Techninis aprašymas**

|  |           |
|--|-----------|
| Sieneles storis                              | 0,1 mm    |
| Pirštinių dydis                              | 10        |
| Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 %      | >480 min  |
| Prasiskverbimo laikas etanolio 95 %          | <10 min   |
| Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 %     | 30-40 min |
| Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % | >480 min  |
| Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 %   | >480 min  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Serija                 | TouchNTuff®                                     |
| Pirštinių rūšis        | Vienkartinės pirštinės                          |
| Apsaugos kategorija    | Kategorija III                                  |
| Pirštinių savybės      | Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais      |
| Pirštinių savybės      | Be silikono                                     |
| Pirštinių savybės      | Nealergizuoja odos                              |
| Pirštinių savybės      | be latekso                                      |
| EN 374                 | Tipas B (JKT)                                   |
| Atsparumas chemikalams | JKT   |
| Medžiaga               | Nitrilinės                                      |
| Apsaugos klasė         | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 |
| Pagrindo medžiaga      | Nitril  |
| Danga                  | Nitril  |
| Storis                 | 0,11 mm   |
| Ilgis                  | 240 mm  |
| Turinys                | 100   |
| Svoris                 | 3 g   |
| Spalva                 | mėlynas žiedas                                  |
| Pritaikymo sritys      | Tikslumas                                       |
| AQL                    | 1,5   |
| Paskirtis              | vienkartin.                                     |
| Produkto rūšis         | Vienkartinės pirštinės                          |