



Chemikalams atsparių pirštinių pora Ultranitril 492, Pirštinių dydis: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094745 7
GTIN	3245424921273
Produktų klasė	04P

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.

Ultranitril 492. Skysčiams nepralaidžios nitrilinės pirštinės. Pagamintos dvigubo sluoksnio metodu didesniai cheminiam atsparumui.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

EN 374:2016: Tipas A (AJKOPT)

Techninis aprašymas

Sieneles storis	0,45 mm
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 %	>480 min
be latekso	taip
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 %	>480 min
Pirštinių dydis	7
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 %	10-30 min

Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 %	>480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % be silikono	60-120 min taip
Prasiskverbimo laikas acetono 99 %	<10 min
Pamušalo medžiaga	medvilnė-veliūras
Pirštinių rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Apsaugos klasė	Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
EN 374:2016	Tipas A (AJKOPT)
EN 388:2016	3101X
Medžiaga	PVC
Pagrindo medžiaga	Nitrilinės
AQL	0,65
Ilgis	320 mm
Storis	0,38 mm
Spalva	žalia
Norma/Direktyva	EN 374
Produkto rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės