

ASATEX**Nuo šalčio saugančių pirštinių pora 3677V, Pirštinių dydis: 10**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	094811 10
GTIN	4029201140847
Produktų klasė	09H

Aprašymas

Modelis:

3677V. Pirštinės su **labai šiltu ir maloniu akrilo pamušalu**. Galima gerai sugriebti šlapias detales dėl HPT® vinilinio sluoksnio. Atsparios alyvai ir tepalams.

Standartas:

3677V. Pirštinės su **labai šiltu ir maloniu akrilo pamušalu**. Galima gerai sugriebti šlapias detales dėl HPT® vinilinio sluoksnio. Atsparios alyvai ir tepalams.

Paskirtis:

Darbui vėjuotoje, šaltoje ir drėgnoje aplinkoje.

Paskirtis:

Darbui vėjuotoje, šaltoje ir drėgnoje aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN 511

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Spalva: juodas

Techninis aprašymas

be silikono	taip
Be DMF	taip
Imti alyvuotiems daiktams	gerai
Pirštinių dydis	10
Apsauga nuo karščio	nėra
EN 388 Atsparumas dilimui	3
EN 388 Atsparumas pradūrimui	1
EN 388 Atsparumas įpjovimams	2
EN 388 Atsparumas įplėšimams	2
Pamušalo medžiaga	Akrilas
Tinkama forma	labai gerai
Apsaugo nuo šalčio	gerai
Lietimo pojūtis	nėra
Dangos medžiaga	PVC
Imti drėgniems daiktams	gerai
Kvėpuoja	nėra
Pirštinių rūšis	Šalčiui atsparios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Be silikono
Turinys	6
Paskirtis	daugkartin.
Pritaikymo sritys	Allround
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Pagrindo medžiaga	Poliamidas / akrilas
Danga	HPT/vinilas
Dangos variantai	3/4-danga
Spalva	juodas

Svoris	53 g
Produkto rūšis	Šalčiui atsparios pirštinės