



## Vienkartinių pirštinių rinkinys Dermatril 740., Pirštinių dydis: 9



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	094730 9
GTIN	4008198774099
Produktų klasė	04Q

### Aprašymas

#### Modelis:

Vienkartinių pirštinių rinkinys **dozavimo dėžutėje**. III kategorija. Be pudros.  
Dermatril 740. Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais. Be latekso. AQL 0,65 (EN 374-2).

#### Sudėtis: 100 vnt.

Su pašiauštais pirštų galais.

#### Standartas:

EN 374; EN 455

### Techninis aprašymas

Sieneles storis	0,11 mm
Pirštinių dydis	9
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 %	<10 min
Prasiskverbimo laikas acetono 99 %	<10 min
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 %	30-40 min
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 %	10-30 min

Prasiskverbimo laikas etanolio 95 %	10-30 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 %	10-30 min
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 %	<10 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 %	240-480 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 %	240-480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 %	>480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 %	10-30 min
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių rūšis	Vienkartinės pirštinės
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Pirštinių savybės	be latekso
EN 374	Typ B (KPT)
Atsparumas chemikalams	KPT
Medžiaga	Nitrilinės
elektrostatinė savybė	0,1 s antistatinė pagal EN 61340-5-1
Apsaugos klasė	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Pagrindo medžiaga	Nitril
Storis	0,11 mm
Ilgis	250 mm
Turinys	100
Spalva	mėlynas žiedas
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Norma/Direktyva	EN 374
AQL	0,65
Paskirtis	vienkartin.
Produkto rūšis	Vienkartinės pirštinės

