



## Akumuliatorinis vamzdžių pjūklas, Tipas: C12PC/0



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	078218 C12PC/0
GTIN	4002395236374
Produktų klasė	03L

### Aprašymas

#### Modelis:

**Akumuliatorinis kompaktiškas vamzdžių pjūviklis** su nerūdijančia pjovimo galvute.

**Automatinis priderinimas** prie vamzdžio  $\varnothing$ . **Greiti pjūviai**, pvz.: vario vamzdį  $\varnothing$  15 mm perpjauna greičiau nei per 3 sekundes. Bendras plotis 40 mm, mažiausias atstumas iki sienos 40 mm. Komplekte nėra **akumuliatoriaus ir įkroviklio**. Vamzdžių pjūviklis **variniams vamzdžiams**  $\varnothing$  12 – 28 mm.

#### Pastaba:

Akumuliatorius žr. nuo Nr. 073814.

### Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus įtampa	12 V
maksimali vibracija pagal EN	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Svoris	1,5 kg
Gamintojo pavadinimas	C12PC-0
Sūkių skaičiaus diapazonas	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Ypatybė	LED šviesos diodas
maksimalus varinio vamzdžio $\varnothing$	12 - 28 mm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	0

Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Produkto rūšis	Vamzdžių pjoviklis

---

## Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC
Ličio jonų akumulatorius M4B2/M12B2 Akumulatoriaus tipas MB12	073814 MB12
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C