



## Chemikalams atsparių pirštinių pora UltraNeo 450, Pirštinių dydis: 7



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	094770 7
GTIN	3245424503172
Produktų klasė	06D

### Aprašymas

#### Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.

UltraNeo 450. Neopreninės pirštinės su vidutinio lygio apsauga nuo chemikalų. Geras sukibimas, nes profilis neslidus, elastingos ir nevaržo pirštų judesius. Dilbius saugo prailginti riešai.

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

EN 374:2016: Tipas A (ALMNST)

### Techninis aprašymas

Prasiskverbimo laikas acetono 99 %	10-30 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 %	120-240 min
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 %	240-480 min
Sienuelės storis	0,75 mm
Pirštinių dydis	7
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 %	30-40 min

Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 %	240-480 min
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 %	10-30 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 %	>480 min
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 %	120-240 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 %	>480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 %	>480 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 %	>480 min
Pamušalo medžiaga	natūralus lateksas
Pirštinių rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Turinys	50
Apsaugos klasė	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tipas A (ALMNST)
Atsparumas chemikalams	ALMNST
EN 388:2016	2121X
Medžiaga	Neoprenas, lateksas
Pagrindo medžiaga	Neoprenas, lateksas
AQL	0,65
Ilgis	410 mm
Storis	0,75 mm
Spalva	juodas
Paskirtis	daugkartin.
Norma/Direktyva	EN 374
Produkto rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės