



Vienkartinių pirštinių rinkinys Dermatril P 743, Pirštinių dydis: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094725 7
GTIN	4008198774372
Produktų klasė	04Q

Aprašymas

Modelis:

Vienkartinių pirštinių rinkinys **dozavimo dėžutėje**. III kategorija. Be pudros.
Dermatril P 743. Padidintas cheminis ir mechaninis atsparumas lyginant su 094730 (740). Taip galima pirštines ilgiau naudoti, jos saugo nuo daugelio pavojingų medžiagų. Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais. Be latekso. Su ilgu riešu. AQL 0,65 (EN 374-2).
Su pašiauštais pirštų galais.

Standartas:

EN 374; EN 455

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	7
Sieneles storis	0,2 mm
Gamintojo pavadinimas	Dermatril P 743
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 %	<10 min
Prasiskverbimo laikas acetono 99 %	<10 min

Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 %	30-40 min
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 %	10-30 min
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 %	10-30 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 %	10-30 min
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 %	<10 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 %	240-480 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 %	240-480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 %	>480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 %	10-30 min
Pirštinių rūšis	Vienkartinės pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija III
EN	EN 374
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Pirštinių savybės	be latekso
EN 374	Tipas A (JKLOPT)
Atsparumas chemikalams	JKLOPT
Medžiaga	Nitrilinės
elektrostatinė savybė	0,2 s antistatinė pagal EN 61340-5-1
Apsaugos klasė	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Pagrindo medžiaga	Nitril
Storis	0,2 mm
Ilgis	280 mm
Turinys	50
Spalva	mėlynas žiedas
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	0
AQL	0,65

Paskirtis	vienartin.
Produkto rūšis	Vienartinės pirštinės