

**Plyšių / skardos žirklys, Tipas: 723034****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078102 723034
GTIN	4014586874876
Produktų klasė	03F

Aprašymas**Modelis:****Skardos žirklys.**

- Gerai kerpa kreives, kai skarda šiek tiek deformuota.
- Patogios ir greitos apdirbant kraštus ir pjaunant.
- Skardoms iki 800 N/mm² ir nerūdijančiam plienui.
- Keturgubai keičiamas peilis:švarus, be užvartų pjovimas maža savikaina.

Techninis aprašymas

maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm ²	1 mm
Gamintojo pavadinimas	BLS 1.6E
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm ²	1,6 mm
Pjovimo greitis	5 - 8 m/min
Mažiausios kreivės spindulys	15 mm
Naudojama galia	350 W

Eigos dažnis	4000 min ⁻¹
Laido ilgis	5 m
Pjūvio plotis	0 mm
Svoris	1,6 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Žirklys