

uvex**Chemikalams atsparių pirštinių pora uvex rubiflex S XG35B, Pirštinių dydis: 8**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	094752 8
GTIN	4048612024843
Produktų klasė	04W

Aprašymas

Modelis:

uvex rubiflex S XG35B. Lengvos, trikotažinės, chemikalams atsparios pirštinės su naujoviška Xtra Grip Technology. Apsauga ir patikimas sukibimas bei patogumas viename - medvilninis pamušalas ir lankstumas. Geras atsparumas daugeliui chemikalų ir labai geras atsparumas tepalams ir mineralinėms alyvoms.

III kategorijos apsauginės pirštinės.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 %	30-40 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 %	>480 min
Prasiskverbimo laikas acetono 99 %	<10 min
Imti drėgniems daiktams	labai gerai
Pirštinių dydis	8

Prasiskverbimo laikas acetoniirilo 99 %	<10 min
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 %	>480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgštis 96 %	30-40 min
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 %	10-30 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgštis 50 %	>480 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 %	>480 min
Pamušalo medžiaga	Medvilnė
Serija	uvex rubiflex
Pirštinių rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Turinys	10
Apsaugos klasė	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Tipas A (JKNOPT)
Atsparumas chemikalams	JKNOPT
EN 388	3121X
Medžiaga	Nitrilinės
Pagrindo medžiaga	Medvilnė
Ilgis	350 mm
Storis	0,4 mm
Spalva	juoda / mėlyna
Paskirtis	daugkartin.
Danga	Nitril
Dangos variantai	Viso paviršiaus danga
Produkto rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės