



## Chemikalams atsparių pirštinių pora Camatril® 730, Pirštinių dydis: 10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	094748 10
GTIN	4008198773009
Produktų klasė	04Q

### Aprašymas

#### Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.

**Camatril® 730.** Nitrilinės pirštinės su medvilniniu veliūru atsparios daugeliui chemikalų. Geras atsparumas temperatūrai ir lietimui tuo pačiu metu. Visiškai be silikono ir neveikia dažų. Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais.

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

### Techninis aprašymas

Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 %	240-480 min
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 %	60-120 min
Prasiskverbimo laikas acetono 99 %	<10 min
be silikono	taip
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 %	10-30 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 %	240-480 min

Prasiskverbimo laikas etanolio 95 %	60-120 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 %	240-480 min
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 %	>480 min
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 %	<10 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 %	60-120 min
Gamintojo pavadinimas	Camatril 730
Pirštinių dydis	10
Sienuelės storis	0,4 mm
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 %	>480 min
Serija	Camatril®
Pirštinių rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Turinys	10
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Pirštinių savybės	Be silikono
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	be latekso
Apsaugos klasė	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Tipas A (AJKLOT)
Atsparumas chemikalams	AJKLOT
EN 388	3001X
Medžiaga	Nitrilinės
Pagrindo medžiaga	Nitril
AQL	0,65
Pritaikymo sritys	Allround
Ilgis	310 mm
Storis	0,4 mm

Spalva	žalia
Paskirtis	daugkartin.
Norma/Direktyva	EN 374
Produkto rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės