

**Chemikalams atsparių pirštinių pora UltraNeo 382, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094772 7
GTIN	3245423824278
Produktų klasė	06D

Aprašymas**Modelis:**

III kategorijos apsauginės pirštinės.

UltraNeo 382. Megztos medvilninės pirštinės su neopreno danga. Labai patogios, gera termoizoliacija, labai atsparios chemikalams. Neslidus profilis geresniam suėmimui.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

EN 374:2016: Tipas A (ALMNST)

Techninis aprašymas

Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 %	60-120 min
Sienelės storis	0,9 mm
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 %	240-480 min
be silikono	taip
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 %	>480 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 %	>480 min

Prasiskverbimo laikas acetono 99 %	<10 min
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 %	30-40 min
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 %	120-240 min
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 %	240-480 min
Pirštinių dydis	7
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 %	30-40 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 %	>480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 %	>480 min
Pamušalo medžiaga	Medvilnė
Pirštinių rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Turinys	72
Apsaugos klasė	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tipas A (ALMNST)
Atsparumas chemikalams	ALMNST
EN 388:2016	2121X
EN 407	X1XXXX
Medžiaga	Neoprenas
Pagrindo medžiaga	Medvilnė
AQL	1,5
Ilgis	360 mm
Storis	0,9 mm
Spalva	mėlynas žiedas
Paskirtis	daugartin.
Danga	Neoprenas
Dangos variantai	Viso paviršiaus danga
Produkto rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

