

ASATEX**Nuo šalčio saugančių pirštinių pora 3677V, Pirštinių dydis: 9**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	094811 9
GTIN	4029201140830
Produktų klasė	09H

Aprašymas

Modelis:

3677V. Pirštinės su **labai šiltu ir maloniu akrilo pamušalu**. Galima gerai sugriebti šlapias detales dėl HPT® vinilinio sluoksnio. Atsparios alyvai ir tepalams.

Standartas:

3677V. Pirštinės su **labai šiltu ir maloniu akrilo pamušalu**. Galima gerai sugriebti šlapias detales dėl HPT® vinilinio sluoksnio. Atsparios alyvai ir tepalams.

Paskirtis:

Darbui vėjuotoje, šaltoje ir drėgnoje aplinkoje.

Paskirtis:

Darbui vėjuotoje, šaltoje ir drėgnoje aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN 511

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Spalva: juodas

Techninis aprašymas

Imti alyvuotiems daiktams	gerai
EN 388 Atsparumas įpjovimams	2
Tinkama forma	labai gerai
Imti drėgniems daiktams	gerai
Dangos medžiaga	PVC
Be DMF	taip
Pamušalo medžiaga	Akrilas
Kvėpuoja	nėra
EN 388 Atsparumas pradūrimui	1
Pirštinių dydis	9
Lietimo pojūtis	nėra
Apsauga nuo karščio	nėra
EN 388 Atsparumas dilimui	3
EN 388 Atsparumas įplėšimams	2
Apsaugo nuo šalčio	gerai
be silikono	taip
Pirštinių rūšis	Šalčiui atsparios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių savybės	Be DMF
Pirštinių savybės	Be silikono
Turinys	6
Paskirtis	daugkartin.
Pritaikymo sritys	Allround
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Pagrindo medžiaga	Poliamidas / akrilas
Danga	HPT/vinilas
Dangos variantai	3/4-danga
Spalva	juodas

Svoris	53 g
Produkto rūšis	Šalčiui atsparios pirštinės