

Garant
Spiralinis grąžtas, ilgas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 22mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	116700 22
GTIN	4045197034427
Produktų klasė	11C

Aprašymas
Modelis:

Spiralės ilgis yra didesnis už konduktorinių gręžimo įvorių, priešingai negu nurodyta DIN 345 standarte. Todėl veiksmingas gręžimo gylis nesumažinamas. Paviršius specialiai apdirbtas, kad geriau pasišalintų drožlės.

Viršūnės forma A.

Privalumai:

Gręžimui su konduktorinėmis įvorėmis įrankių ir mašinų gamybos pramonėje bei serijinėje gamyboje. Ypač efektyvu gręžiant ant nelygių, įstrižų arba gaubtų paviršių.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	191 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,2 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	22 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	289 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Norma	DIN 341

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	158 mm
Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Morzės kūgis
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	16-30 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		