



## Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N, be dangos, Ø DC h8: 3,8mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 114000 3,8    |
| GTIN             | 4045197008787 |
| Produktų klasė   | 12B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Valcuotas**, sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir jos sustorėjimas ties kotu – standartiniai. Konstrukciniai matmenys pagal DIN 338.

Vientisos struktūros, todėl yra plastiškesnis ir geriau atlaiko didesnes apkrovas (pvz., su rankiniais gręžtuvais). Nebrangus modelis.

#### Rekomendacija:

#### Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

### Techninis aprašymas

|   |                   |
|---|-------------------|
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 43 mm             |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>               | 0,03 mm/aps,      |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2                 |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>                            | 3,8 mm            |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | h8                |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                                   | 3,8 mm            |
| Bendras ilgis L   | 75 mm             |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 37,3 mm           |
| Smailas kampas  | 118 laipsniai     |
| Kotas   | Cilindrinis kotas |
| Danga   | be dangos         |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Ašmenys             | HSS                |
| Tipas               | N                  |
| Vidinis aušinimas   | ne                 |
| Spalvinis žymėjimas | be                 |
| Produkto rūšis      | Spiralinis gražtas |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)      | ribotai tinka | 45 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 40 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 30 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 25 m/min       | P         |
| Ketus (G)                      | ribotai tinka | 25 m/min       | K         |
| Alyva                          | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                 | tinka         |                |           |
| sausasis                       | ribotai tinka |                |           |