



Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N, be dangos, Ø DC h8: 2,1 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 114000 2,1 |
| GTIN | 4045197008619 |
| Produktų klasė | 12B |

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir jos sustorėjimas ties kotu – standartiniai. Konstrukciniai matmenys pagal DIN 338.

Vientisos struktūros, todėl yra plastiškesnis ir geriau atlaiko didesnes apkrovas (pvz., su rankiniais gręžtuvais). Nebrangus modelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Nominalusis Ø D _c | 2,1 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 mm |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,03 mm/aps, |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Koto Ø D _s | 2,1 mm |
| Bendras ilgis L | 49 mm |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 20,9 mm |
| Smailas kampas | 118 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Danga | be dangos |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Ašmenys | HSS |
| Tipas | N |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 45 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 40 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 30 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 25 m/min | P |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 25 m/min | K |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |