

Garant**Spiralinis grąžtas, ilgas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 10,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116700 10,5
GTIN	4045197034199
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Spiralės ilgis yra didesnis už konduktorinių gręžimo įvorių, priešingai negu nurodyta DIN 345 standarte. Todėl veiksmingas gręžimo gylis nesumažinamas. Paviršius specialiai apdirbtas, kad geriau pasišalintų drožlės.

Viršūnės forma A.

Privalumai:

Gręžimui su konduktorinėmis įvorėmis įrankių ir mašinų gamybos pramonėje bei serijinėje gamyboje. Ypač efektyvu gręžiant ant nelygių, įstrižų arba gaubtų paviršių.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	10,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	116 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	197 mm
Morzės kūgio MK dydis	1
Norma	DIN 341

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	100,3 mm
Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Morzės kūgis
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	16-30 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		