

HOLEX
Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, Ø DC h8: 9,3mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 114405 9,3 |
| GTIN | 4045197535382 |
| Produktų klasė | 12B |

Aprašymas
Modelis:

Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgalšta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.

Viršūnės forma C nuo dydžio 2 mm.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm |
| Nominalusis Ø D _c | 9,3 mm |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,1 mm/aps, |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Koto Ø D _s | 9,3 mm |
| Bendras ilgis L | 125 mm |
| Norma | DIN 338 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 67,1 mm |
| Smailas kampas | 135 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Danga | be dangos |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Ašmenys | HSS E |
| Tipas | N |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 35 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 28 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 22 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 8 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 6 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 8 m/min | M |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |