

Garant
Prailgintas spiralinis grąžtas HSS FS, be dangos, Ø DC h8: 18R1mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	116720 18R1
GTIN	4045197034939
Produktų klasė	11C

Aprašymas
Modelis:

Žemas radialinis mušimas. **Išplatinti grioveliai** drožlėms pašalinti; tvirtas, nes sustiprinta šerdis (be pastorinto koto). ≤ 16 mm Ø: briaunos įzotintos, grioveliai be padengimo; >16 mm Ø: paviršius apdirbtas ypatingu būdu. Tvirtas specialus spiralinis grąžtas **ypatingai gilioms kiaurymėms**. Iki maždaug 15×Ø vienu praėjimu.

Viršūnės forma A.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,2 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	18 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	245 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	370 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Norma	DIN 1870 R1
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	218 mm

Smailas kampas	130 laipsniai
Kotas	Morzės kūgis
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	FS
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		