

**HOLEX**
**Spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, Ø DC h8: 9,6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	114405 9,6
GTIN	4045197535412
Produktų klasė	12B

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Nušlifuotas profilis:** žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgalšta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.

Viršūnės forma C nuo dydžio 2 mm.

**Rekomendacija:**
**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo griovelio ilgis c	87 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	9,6 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D <sub>s</sub>	9,6 mm
Bendras ilgis L	133 mm
Norma	DIN 338
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	72,6 mm
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	be dangos

Ašmenys	HSS E
Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		