

Honeywell**Komfort apsauginiai akiniai Adaptec™, Dydis: SLIM****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	096340 SLIM
GTIN	883940301204
Produktų klasė	09A

Aprašymas**Modelis:**

Patogūs apsauginiai akiniai su **aukštas ir reguliuojamo pločio nosies tiltelis** ir reguliuojamas palenkimo kampas, kad naudotojui būtų patogiau. Papildomai galima nustatyti kojelių užveržimą priklausomai nuo žmogaus ir darbo sąlygų. Yra **dviejų skirtingų pločių**, kad būtų galima optimaliai prisitaikyti. Naujoviška HydroShield™ danga užtikrina **atsparumą smūgiams ir įbrėžimams**.

Standartas:

EN 166; EN 170

Rėmelio savybės: Reguliuojamos nosies balnelio pagalvėlės

stiklų danga: nesubraižomi

stiklų danga: nerasoja

UV apsauga: Standartas

Stiklų medžiaga: Polikarbonatas

Stiklo žymėjimas: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Techninis aprašymas

Akinių dydis	SLIM
Stiklų medžiaga	Polikarbonatas
stiklų danga	nesubraižomi
stiklų danga	nerasoja
Stiklo žymėjimas	2C-1,2 B-D 1 FTKN

UV apsauga	Standartas
Serija	Adaptec™
Rémelio žymėjimas	EN 166 FT
Rémelio savybės	Rémelio ilgis reguliuojamas
Rémelio savybės	Kojelių pamušalas
Rémelio savybės	Reguliuojamas kojelių posvyrio kampas
Rémelio savybės	Reguliuojamos nosies balnelio pagalvėlės
Produkto rūšis	Apsauginiai akiniai