

**Honeywell****Komfort apsauginiai akiniai Adaptec™, Dydis: NORMAL****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	096340 NORMAL
GTIN	883940301129
Produktų klasė	09A

**Aprašymas****Modelis:**

Patogūs apsauginiai akiniai su **aukštas ir reguliuojamo pločio nosies tiltelis** ir reguliuojamas palenkimo kampas, kad naudotojui būtų patogiau. Papildomai galima nustatyti kojelių užveržimą priklausomai nuo žmogaus ir darbo sąlygų. Yra **dviejų skirtingų pločių**, kad būtų galima optimaliai prisitaikyti. Naujoviška HydroShield™ danga užtikrina **atsparumą smūgiams ir įbrėžimams**.

**Standartas:**

EN 166; EN 170

Rėmelio savybės: Reguliuojamos nosies balnelio pagalvėlės

stiklų danga: nesubraižomi

stiklų danga: nerasoja

UV apsauga: Standartas

Stiklų medžiaga: Polikarbonatas

Stiklo žymėjimas: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

**Techninis aprašymas**

Akinių dydis	Iprastoms medžiagoms
Stiklų medžiaga	Polikarbonatas
stiklų danga	nesubraižomi
stiklų danga	nerasoja
Stiklo žymėjimas	2C-1,2 B-D 1 FTKN
UV apsauga	Standartas

Serija	Adaptec™
Rėmelio žymėjimas	EN 166 FT
Rėmelio savybės	Rėmelio ilgis reguliuojamas
Rėmelio savybės	Kojelių pamušalas
Rėmelio savybės	Reguliuojamas kojelių posvyrio kampas
Rėmelio savybės	Reguliuojamos nosies balnelio pagalvėlės
Produkto rūšis	Apsauginiai akiniai