



Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N, be dangos, Ø DC h8: 6,4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	114000 6,4
GTIN	4045197009043
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir jos sustorėjimas ties kotu – standartiniai. Konstrukciniai matmenys pagal DIN 338.

Vientisos struktūros, todėl yra plastiškesnis ir geriau atlaiko didesnes apkrovas (pvz., su rankiniais gręžtuvais). Nebrangus modelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	63 mm
Nominalusis Ø D _c	6,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,07 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	6,4 mm
Bendras ilgis L	101 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	53,4 mm
Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	be dangos

Ašmenys	HSS
Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		