

**Garant**
**Spiralinis prailgintas grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 12R1mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116760 12R1
GTIN	4045197035271
Produktų klasė	11C

**Aprašymas**
**Modelis:**

Žemas radialinis mušimas. Šerdies storis ir jos sustorėjimas ties kotu – standartiniai. Paviršius apdirbtas ypatingu būdu.

Gilių kiaurymių gręžimui sunkiai pasiekiamose vietose. Gręžiant galias kiaurymes reikia dažnai šalinti drožles ir pakankamai aušinti. Nebrangus modelis su standartiniu sraigtniu grioveliu. Viršūnės forma A.

**Rekomendacija:**
**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Pastaba:**

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo griovelio ilgis c	205 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	310 mm
Morzės kūgio MK dydis	1
Norma	DIN 1870 R1
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	187 mm

Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Morzės kūgis
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	16-30 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		