



## Iškertamosios žirklys, Tipas: 723241



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	078111 723241
GTIN	4014586870069
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

- Labai mažos eksploatacinės išlaidos dėl labai patvaraus puansono ir matricos.
- QuickIN greitojo keitimo sistema greitam puansono ir matricos keitimui be įrankių.
- Darbinę kryptį galima pakeisti be įrankių.
- Plona konstrukcija labai patogi net sudėtingomis darbo sąlygomis.
- Ypač tinka trapeciniam lakštams iki 1,3 mm storio ir iki 85 mm gofro gylio.

Lanksčios iškertamosios žirklys plonomis, trapecinėmis, gofruotoms skardoms ir profiliams.

#### Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius rasite Nr. 073851 – Nr. 073858 arba pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 ir Nr. 073867. Įkrovikliai Nr. 073866.

### Techninis aprašymas

maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm
Gamintojo pavadinimas	BLK 1.3TE
Pjūvio plotis	4 mm
Naudojama galia	350 W
maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm <sup>2</sup>	1,3 mm
maksimali vibracija pagal EN	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Pjovimo greitis	2,3 m/min
Svoris	1,8 kg

Mažiausios kreivės spindulys	30 mm
Eigos dažnis	1800 min <sup>-1</sup>
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Iškertamosios žirklys