

Garant**Spiralinis prailgintas grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 16R2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116760 16R2
GTIN	4045197035400
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Žemas radialinis mušimas. Šerdies storis ir jos sustorėjimas ties kotu – standartiniai. Paviršius apdirbtas ypatingu būdu.

Gilių kiaurymių gręžimui sunkiai pasiekiamose vietose. Gręžiant galias kiaurymes reikia dažnai šalinti drožles ir pakankamai aušinti. Nebrangus modelis su standartiniu sraigtinu grioveliu. Viršūnės forma A.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

SK kūgio įsprautinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	295 mm
Nominalusis Ø D _c	16 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,2 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	445 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Norma	DIN 1870 R2
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	271 mm

Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Morzės kūgis
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	16-30 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		