

Garant
Spiralinis prailgintas grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 21R1mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 116760 21R1 |
| GTIN | 4045197035509 |
| Produktų klasė | 11C |

Aprašymas
Modelis:

Žemas radialinis mušimas. Šerdies storis ir jos sustorėjimas ties kotu – standartiniai. Paviršius apdirbtas ypatingu būdu.

Gilių kiaurymių gręžimui sunkiai pasiekiamose vietose. Gręžiant galias kiaurymes reikia dažnai šalinti drožles ir pakankamai aušinti. Nebrangus modelis su standartiniu sraigtinu griovelio. Viršūnės forma A.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

SK kūgio įsprautinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,2 mm/aps, |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 260 mm |
| Nominalusis Ø D _c | 21 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Bendras ilgis L | 385 mm |
| Morzės kūgio MK dydis | 2 |
| Norma | DIN 1870 R1 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 228,5 mm |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Smailas kampas | 118 laipsniai |
| Kotas | Morzės kūgis |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Tipas | N |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 16-30 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 40 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 30 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 25 m/min | P |
| Ketus (G) | tinka | 25 m/min | K |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |