



Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, Ø DC h8: 3,4mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 114020 3,4 |
| GTIN | 4045197009777 |
| Produktų klasė | 12B |

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir jos sustorėjimas ties kotu – standartiniai. Konstrukciniai matmenys pagal DIN 338.

Tvirtas spiralinis grąžtas su sustiprinta šerdimi ir nedidele skersine pjovimo briauna lengvam pragrėžimui ir tiksliam centravimui. **Preciziškai valcuoti drožlių grioveliai.**

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

Dyd. 14-20: Koto Ø 13 mm su 3 tvirtinimo plokštumomis.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Nominalusis Ø D _c | 3,4 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 39 mm |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,03 mm/aps, |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Koto Ø D _s | 3,4 mm |
| Bendras ilgis L | 70 mm |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 33,9 mm |
| Smailas kampas | 118 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Tipas | N |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 45 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 40 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 30 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 25 m/min | P |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 25 m/min | K |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |