

Garant**Pakopinis grąžtas srieginėms kiaurymėms HSS 90°, oksiduotas, Sriegiams: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	117020 M5
GTIN	4045197035653
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas. Mažos bendraaiškumo tolerancijos ribos tarp gręžimo ir gilinimo \varnothing garantuoja tikslumą.

Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.

Privalumai:

Gręžimas ir gilinimas atliekami vienu metu.

Paskirtis:

Puikiai tinka NC staklėms, nes tiksliai padėtis, geriausios centravimo savybės ir didelis stabilumas. Todėl dažnai nebereikia pirminio centravimo. Srieginių kiaurymių gręžimui pagal DIN 336, lapas 1, įgilinant 90°. Kitoje apdirbimo operacijoje sriegikliui nebetenka pjauti aštrių kiaurymės briaunų.

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	28 mm
$\varnothing D_1$ 1. Pakopa su nuožula h8	4,2 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,07 mm/aps,
$\varnothing D_2$ 2. Pakopa su nuožula h8	5,5 mm
Sriegiams	M5
Koto $\varnothing D_s$	5,5 mm
Bendras ilgis L	66 mm
Dantų skaičius Z	2

Vidinis aušinimas	ne
Pakopos aukštis L ₁ 1. pakopa	13,6 mm
Danga	oksiduotas
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 1897
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h8
Gilavimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h8
Spalvinis žymėjimas	be
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė akлина arba atvira
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		