

Garant
Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 1,6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	114500 1,6
GTIN	4045197019615
Produktų klasė	11B

Aprašymas
Modelis:
Pastiprinta šerdis.

Viršūnės forma C.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,02 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	1,6 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	1,6 mm
Bendras ilgis L	43 mm
Norma	DIN 338
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	17,6 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	TiAlN

Ašmenys	HSS E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	37 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	31 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	6 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		