

Garant**Spiralinis grąžtas HSS/E FS, be dangos, Ø DC h8: 8,6mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 114450 8,6 |
| GTIN | 4045197019059 |
| Produktų klasė | 11B |

Aprašymas**Modelis:**

Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgalšta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.

Sustiprinta šerdis. Išplatinti grioveliai be padengimo, nuo 3 mm briaunos įzotintos.

Viršūnės forma C iki dydžio 3,9 mm.

Viršūnės forma S nuo dydžio 4 mm.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------|
| Nominalusis Ø D _c | 8,6 mm |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,1 mm/aps, |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Koto Ø D _s | 8,6 mm |
| Bendras ilgis L | 125 mm |
| Norma | DIN 338 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 68,1 mm |
| Smailas kampas | 130 laipsniai |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS E |
| Tipas | FS |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 70 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 45 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 40 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 30 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 25 m/min | P |
| Ketus (G) | tinka | 25 m/min | K |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |