

Garant**Pakopinis grąžtas srieginėms kiaurymėms HSS 90°, oksiduotas, Sriegiams: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	117060 M5
GTIN	4045197035790
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Gręžimo ir gilinimo pakopa kiekviena atskirai turi savo sraiginius griovelius ir kreipiančiąsias briaunas. Todėl net ir daug kartų pagalandus, pakopinio grąžto profilis išlieka nepakitęs.

Paskirtis:

Gręžiama ir gilinama tiksliai pagal vieną ašį **vienu metu**. Srieginių kiaurymių gręžimui pagal DIN 336, lapas 1, įgilinant 90° (panašu į DIN 69, modelis – vidutinis).

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	57 mm
Sriegiams	M5
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,07 mm/aps,
Ø D ₂ 2. Pakopa su nuožula h8	5,5 mm
Ø D ₁ 1. Pakopa su nuožula h9	4,2 mm
Koto Ø D _s	5,5 mm
Bendras ilgis L	93 mm
Dantų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Pakopos aukštis L ₁ 1. pakopa	13,6 mm
Danga	oksiduotas
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 8378
Tolerancija Nominalusis \emptyset	h9
Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20-30 laipsniai
Gilimo pakopos kampas	90 laipsniai
Koto tolerancija	h8
Spalvinis žymėjimas	be
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė aklina arba atvira
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		