

Garant
Spiralinis grąžtas HSS/E H, be dangos, Ø DC h8: 6,8mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	114470 6,8
GTIN	4045197019462
Produktų klasė	11B

Aprašymas
Modelis:

Nušlifuotas profilis: žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis ir preciziškai užgalšta viršūnė. Grąžtas serijinei gamybai.

Sustiprinta šerdis, be padengimo, **spiralės ilgis pagal DIN 1897, bendras ilgis pagal DIN 338.**

Tinka ir **Hardox plienams.**

Viršūnės forma C.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	34 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,07 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	6,8 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	6,8 mm
Bendras ilgis L	109 mm
Norma	DIN 338
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	23,8 mm
Smailas kampas	135 laipsniai

Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Tipas	H
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
HARDOX 500 <1600 N/mm ²	tinka	6 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	5 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		