

Garant
Pakopinis grąžtas HSS/E su ilga gręžimo pakopa 90°, be dangos, Varžtams: M8

Užsakymo data

Užsakymo numeris	117160 M8
GTIN	4045197036049
Produktų klasė	11C

Aprašymas
Modelis:
Su ilga gręžimo pakopa.
Paskirtis:

Varžtų kiaurymėms pagal DIN-ISO 273 ir įgilinimui pagal DIN 74, lapas 1, forma A, modelis – vidutinis. Varžtams pagal ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 ir 966). **Puikiai tinka profilinei detalių gręžimui ir įgilinimui vienu metu.**

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	70 mm
Ø D ₁ 1. Pakopa su nuožula ±0,05	8,4 mm
Ø D ₂ 2. Pakopa su nuožula h9	16,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Varžtams	M8
Koto Ø D _s	12,5 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Pakopos aukštis L ₁ 1. pakopa	30 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai

Tolerancija Nominalusis Ø	±0,05
Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h8
Gilavimo pakopos kampas	90 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h8
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		