

Garant
Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 3,9mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 114500 3,9 |
| GTIN | 4045197019844 |
| Produktų klasė | 11B |

Aprašymas
Modelis:
Pastiprinta šerdis.

Viršūnės forma C.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------------|
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 43 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm ² | 0,02 mm/aps, |
| Nominalusis Ø D _c | 3,9 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Koto Ø D _s | 3,9 mm |
| Bendras ilgis L | 75 mm |
| Norma | DIN 338 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 37,2 mm |
| Smailas kampas | 130 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Danga | TiAlN |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Ašmenys | HSS E |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 37 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 31 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 15 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 12 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 6 m/min | S |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |