



Akumuliatorinis tiesinis pjūklas, Tipas: M18CSX



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078220 M18CSX
GTIN	4002395160563
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis kompaktiškas siaurapjūklis darbams sunkiai prieinamose vietose.

- Tolygus elektroninis eigos dažnių reguliatorius ir apsauga nuo perkrovos.
- FIXTEC pjūklelio keitimo be įrankių sistema.

Su galingu bešepetėliniu POWERSTATE™ varikliu.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su transportavimo lagaminu / krepšiu, 2 akumulatoriais, sparčiuoju įkrovikliu ir pjūkleliu.

Pastaba:

Pjūklelius tiesiniam pjūklui žr. nuo Nr. 588600.

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas HB 18 V

Gamintojo pavadinimas: M18CSX-502X

Akumuliatorių kiekis: 2

Akumulatoriaus rūšis: Ličio jonai

Akumulatoriaus talpa: 5 Ah

Akumulatoriaus įtampa: 18 V

Eigos ilgis: 28,6 mm

Techninis aprašymas

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Ypatybė	FIXTEC, LED

Akumulatoriaus talpa	5 Ah
Svoris	4,1 kg
maksimali vibracija pagal EN	16,7 m/s ²
Eigos ilgis	28,6 mm
Eigos dažnis	0 - 3000 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	M18CSX-502X
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ įtampa	Milwaukee tipas HB 18 V
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	2
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa MB18 V	073816 MB18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC