



Užvartų nuėmimo ir nusklembimo mašina, Tipas: EKF450



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078121 EKF450
GTIN	4250187507243
Produktų klasė	07E

Aprašymas

Modelis:

Nusklembimo mašina su tolygiu paleidimu ir šilumine apsauga, kompaktiškos konstrukcijos, apdirbti tiesiems kraštams, vidiniams ir išoriniams spinduliams bei kiaurymėms nuo Ø 22 mm. Galima tiksliai nustatyti mažą nuožulą užvartų nuėmimui, taip pat ir plačią. Su patobulinta peilio galvute, kad reikėtų mažiau jėgos pjaunant. Nuožula 45° – plotis tolygiai 0 – 6 mm.

Tiekimo sudėtis:

Su frezomis, **3 HM** keičiamomis plokštelėmis, kabliu drožlėms Nr. 084520, lagaminu.

Pastaba:

kreipiamajam ratukui reikalingas mažiausiai 2 mm ruošinio kraštų aukštis.

Techninis aprašymas

Plotis	138 mm
Aukštis	295 mm
Svoris	4 kg
Naudojama galia	1500 W

Tinklo įtampa	230 V
Gamintojo pavadinimas	EKF450
Ilgis	310 mm
maksimalus sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Nuožula	45°
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Užvartų nuėmimo ir nusklembimo mašina

Priedai

Frezavimo įrankiai 3 pjovimo briaunos Tipas ZFR450	078133 ZFR450
HM keičiamų plokštelių rinkinys, 3 vnt., SHM 200plienui Tipas SHM200	078128 SHM200
Atsarginis varžtas EKF keičiamai plokštelei Modelis SCREW	078127 SCREW