

Garant**Pakopinis grąžtas HSS 180°, oksiduotas, Varžtams: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	117320 M5
GTIN	4045197036346
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Kiekviena gręžimo ir gilinimo pakopa turi savo sraigtnius griovelius ir kreipiančiąsias briaunas. Todėl net ir daug kartų pagalandus, laiptuotojo grąžto profilis išlieka nepakitęs.

Paskirtis:

Varžtų kiaurymėms pagal DIN-ISO 273 ir varžtų galvučių įgilinimui, forma H, J ir K, pagal DIN 74.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **343000-343530**.

Techninis aprašymas

Varžtams	M5
Ø D ₁ 1. Pakopa 180° h9	5,5 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	87 mm
Pakopos aukštis L ₁ 1. Pakopa 180°	13 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,07 mm/aps,
Ø D ₂ 2. Pakopa 180° h8	10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L	168 mm
Morzės kūgio MK dydis	1
Danga	oksiduotas
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 8377

Tolerancija Nominalusis Ø	h9
Smailas kampas	118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20-30 laipsniai
Kotas	Morzės kūgis
Gilavimo pakopos kampas	180 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		