

Garant**Tikslus kūginis grąžtas lakštiniam plienui HSS, Pjovimo briaunos Ø DC:
16-30,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118020 16-30,5
GTIN	4045197036445
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Aštri viršūnė, nereikia pradinės kiaurymės. Pjovimo dalies skersmuo yra kūgio formos pagal išorinį skersmenį, todėl nupjaunama plati drožlė. Skalė griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.

Paskirtis:

Puikios kokybės gręžimas be užvartų. Lakštinis plienas 0,1–2 mm, V2A 0,1–1 mm, spalvotieji metalai: 0,1–5 mm, plastikas iki 10 mm.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	16 - 30,5 mm
Bendras ilgis	71 mm
Koto Ø	10 mm
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		