


**Garant****Tikslus kūginis grąžtas lakštiniam plienui HSS, Pjovimo briaunos Ø DC:  
4-30,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118020 4-30,5
GTIN	4045197036452
Produktų klasė	11C

**Aprašymas****Modelis:**

**Aštri viršūnė, nereikia pradinės kiaurymės.** Pjovimo dalies skersmuo yra kūgio formos pagal išorinį skersmenį, todėl nupjaunama plati drožlė. Skalė griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.

**Paskirtis:**

Puikios kokybės gręžimas be užvartų. Lakštinis plienas 0,1–2 mm, V2A 0,1–1 mm, spalvotieji metalai: 0,1–5 mm, plastikas iki 10 mm.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	4 - 30,5 mm
Bendras ilgis	102 mm
Koto Ø	10 mm
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		