



## Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, Ø DC h8: 8,1 mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 114020 8,1    |
| GTIN             | 4045197010247 |
| Produktų klasė   | 12B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Valcuotas**, sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir jos sustorėjimas ties kotu – standartiniai. Konstrukciniai matmenys pagal DIN 338.

Tvirtas spiralinis grąžtas su sustiprinta šerdimi ir nedidele skersine pjovimo briauna lengvam pragrežimui ir tiksliam centravimui. **Preciziškai valcuoti drožlių grioveliai.**

#### Rekomendacija:

#### Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

#### Pastaba:

Dyd. 14-20: Koto Ø 13 mm su 3 tvirtinimo plokštumomis.

### Techninis aprašymas

|   |                   |
|---|-------------------|
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 75 mm             |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>                            | 8,1 mm            |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2                 |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>               | 0,1 mm/aps,       |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | h8                |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                                   | 8,1 mm            |
| Bendras ilgis L   | 117 mm            |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 62,9 mm           |
| Smailas kampas  | 118 laipsniai     |
| Kotas   | Cilindrinis kotas |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Danga               | be dangos          |
| Ašmenys             | HSS                |
| Tipas               | N                  |
| Vidinis aušinimas   | ne                 |
| Spalvinis žymėjimas | be                 |
| Produkto rūšis      | Spiralinis grąžtas |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)      | ribotai tinka | 45 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 40 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 30 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 25 m/min       | P         |
| Ketus (G)                      | ribotai tinka | 25 m/min       | K         |
| Alyva                          | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                 | tinka         |                |           |