

**Garant****Tikslus kūginis grąžtas lakštiniam plienui HSS, Pjovimo briaunos Ø DC: 36-50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118020 36-50
GTIN	4045197036476
Produktų klasė	11C

**Aprašymas****Modelis:**

**Aštri viršūnė, nereikia pradinės kiaurymės.** Pjovimo dalies skersmuo yra kūgio formos pagal išorinį skersmenį, todėl nupjaunama plati drožlė. Skalė griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.

**Paskirtis:**

Puikios kokybės gręžimas be užvartų. Lakštinis plienas 0,1–2 mm, V2A 0,1–1 mm, spalvotieji metalai: 0,1–5 mm, plastikas iki 10 mm.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	36 - 50 mm
Bendras ilgis	95 mm
Koto Ø	13 mm
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Spalvinis žymėjimas	be

Produkto rūšis

Pakopinis grąžtas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		