



Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, Ø DC h8: 9,1 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	114020 9,1
GTIN	4045197010346
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir jos sustorėjimas ties kotu – standartiniai. Konstrukciniai matmenys pagal DIN 338.

Tvirtas spiralinis grąžtas su sustiprinta šerdimi ir nedidele skersine pjovimo briauna lengvam pragrežimui ir tiksliam centravimui. **Preciziškai valcuoti drožlių grioveliai.**

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Pastaba:

Dyd. 14-20: Koto Ø 13 mm su 3 tvirtinimo plokštumomis.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	81 mm
Nominalusis Ø D _c	9,1 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	9,1 mm
Bendras ilgis L	125 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	67,4 mm
Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		